



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,Z8H

# H315.30/60.H5.K Paslanmaz Çelik Yük Hücreli Su Geçirmez Terazi

WP-124-1040



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit  
measurement



Animal weighing

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Maksimum yük [Max]       | 30 / 60 kg |
| Minimum yük [Min]        | 200 g      |
| Okuma için ıruđu [d]     | 10 / 20 g  |
| Yasallaştırma birimi [e] | 10 / 20 g  |
| Dara aralıđı             | -60 kg     |
| OIML sınıfı              | III        |

### Fiziksel parametreler

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Display | 4,3" LCD (aydınlıtma ile) |
|---------|---------------------------|

| Fiziksel parametreler       |  |
|-----------------------------|--|
| Kablo uzunluđu              | 2,5 m  |
| Tartım kefesi boyutları     | 600×600 mm   |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 710×710×330 mm   |
| Net ağırlık                 | 29,5 kg  |
| Brüt ağırlık                | 31,8 kg  |
| Konstrüksiyon               |  |
| IP Sınıfı                   | IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal                     |
| Haberleşme arayüzler        |  |
| Haberleşme arayüzü          | RS232, USB   |
| Opsiyonel arayüzler         | RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA |
| Elektrik parametreleri      |  |
| Güç kaynağı                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Opsiyonel güç kaynağı       | dahili batarya   |
| Batarya ile çalışma süresi  | max 7h   |
| Çevresel koşullar           |  |
| Çalıştırma sıcaklığı        | -10 – +40 °C   |
| Atmosferik nem              | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok  |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Antivibrasyon masaları  
Makaralı tabla versiyon  
Display  
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)  
RS 232, RS 485 Kabloları

Güç adaptörü  
RS 232 – Ethernet Dönüştürücü  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
Tartım terminalleri için tutucular  
RS 232 – USB Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

## Cihaz boyutları G x D x Y



|               |           | A1  | A2  | B       | C1  | C2  | D    | E    | L    |
|---------------|-----------|-----|-----|---------|-----|-----|------|------|------|
| H135...H1.M   | 150 x 200 | 152 | 202 | 87 ± 3  | 110 | 190 | ~443 | ~361 |      |
| H135...H1.K   | 150 x 200 | 152 | 202 | 87 ± 3  | 110 | 146 | -    | -    | 1,5m |
| H315...H2.M   | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | ~525 | ~483 |      |
| H315...H2.K   | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | -    | -    | 1,5m |
| H315...H3.M   | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2  | 370 | 370 | ~525 | ~587 |      |
| H315...H3.K   | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2  | 370 | 370 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H4.M   | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | ~767 | ~650 |      |
| H315...H4.K   | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | ~767 | ~550 |      |
| H315...H3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H5.M   | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | ~767 | ~750 |      |
| H315...H5.K   | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H6.M   | 800 x 800 | 799 | 799 | 135 ± 5 | 720 | 740 | ~773 | ~976 |      |
| H315...H6.K   | 800 x 800 | 799 | 799 | 135 ± 5 | 720 | 740 | -    | -    | 2,5m |