



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZB0

Comparteur de masse automatique UMA 1000.5Y

WL-415-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E0 Plage d'étalonnage	10 – 1000 * g
E1 Plage d'étalonnage	10 – 1000 g
E2 Plage d'étalonnage	10 – 1000 g
F1 Plage d'étalonnage	10 – 1000 g
F2 Plage d'étalonnage	10 – 1000 g
Capacité maximale [Max]	1060 g
Précision de lecture [d]	0,005 mg
Répétabilité standard [5% Max]	8 µg
Répétabilité standard [Max]	12 µg
Répétabilité admissible	20 µg
Linéarité	±0,1 mg
Excentricité (pour la charge examinée)	0 mg
Étendue d'équilibrage électrique	-10 g – +60 g
Temps de stabilisation	30 s

Paramètres métrologiques	
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	ø48 mm
Dimensions d'unité de pesage	700×585×720 mm
Dimensions de terminal de lecture	460×250×195 mm
Dimensions de colis L x P x H	1200×1000×1200 mm
Masse nette	116 kg
Masse brute	206 kg
Construction	
Poids de lest	interne (automatiques)
Poids externes de lest	-
Magazine	18
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 – +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humidité relative d'air	40% – 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5% / 12 h (3% / 4 h)

Répétabilité est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe E1. **Masse étalon E0** déterminée à partir de 1/5 d'une erreur limite selon la norme OIML R111 pour la classe E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Accessoires (Additional Fee)

Tag RFID	Câbles RS 232, RS 485
Tables antivibratoires	THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales
Modules complémentaires	Imprimante de tickets de caisse
Écran de protection anti-poussière	Lecteur d'empreintes digitales
Lecteurs de code-barres	Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Software (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]	• RMCS Lite [WX-010-0164]
• Système RMCS [WX-010-0048]	

Dimensions d'appareil L x P x H



UMA-100, UMA-1000

UMA-control unit



UMA-5