



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,ZDB](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,ZDB)

# Basamento ad una cella di carico HX5.EX-1.60.H5

WW-006-0040



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Newton unit  
measurement



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Specifiche

| Parametri metrologici                     |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Portata massima [Max]                     | 60 kg  |
| Portata minima [Min]                      | 400 g  |
| Divisione [d]                             | 20 g   |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 20 g   |
| Campo di tara                             | -60 kg |
| Classe OIML                               | III    |

| Parametri fisici               |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Display                        | 5" graphic colour                            |
| Lunghezza del cavo             | 2,5 m                                        |
| Dimensione piatto              | 600×600 mm                                   |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 710×710×550 mm                               |
| Peso net                       | 26,8 kg                                      |
| Peso lordo                     | 31 kg                                        |
| Costruzione                    |                                              |
| Punteggio IP                   | IP 66 / 67 construction, IP 66 / 68 terminal |
| Certificazione ATEX            | II 2G Ex ib IIB T4 Gb                        |
| Certificazione IECEx           | Ex ib IIB T4 Gb                              |
| Costruzione                    | Stainless steel AISI304                      |
| Materiale da pesata            | Stainless steel AISI304                      |
| Interfaccia di comunicazione   |                                              |
| Interfaccia                    | 2×RS232, RS485                               |
| Parametri elettrici            |                                              |
| Alimentatore                   | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                      |
| Massimo assorbimento elettrico | 15 W                                         |
| Environmental conditions       |                                              |
| Ambiente di lavoro             | -10 – +40 °C                                 |
| Umidità relativa               | 10% – 85% RH no condensation                 |
| Indicatore                     | PUE HX5.EX-1                                 |



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

Moduli di comunicazione

Alimentatore a sicurezza intrinseca per bilance EX per alimentare il misuratore PUE HX5.EX

Stampanti di ricevuta

## Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]