



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZE3

Comparteur de masse HRP 2000.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--|-----------------------|
| E1 Plage d'étalonnage | - |
| E2 Plage d'étalonnage | - |
| F1 Plage d'étalonnage | - |
| F2 Plage d'étalonnage | 2000 kg |
| M1 Plage d'étalonnage | 500 – 2000 kg |
| M2 Plage d'étalonnage | 200 – 2000 kg |
| Capacité maximale [Max] | 2100 kg |
| Précision de lecture | 2 g |
| Répétabilité standard [5% Max] | 2,5 g |
| Répétabilité standard [Max] | 5 g |
| Répétabilité admissible | 10 g |
| Excentricité (pour la charge examinée) | 1d / 1 mm |
| Étendue d'équilibrage électrique | 0 – 2100 kg |
| Temps de stabilisation | 10 s |
| Ajustage | interne (automatique) |

| Paramètres physiques | |
|---|--|
| Afficheur | 10" graphique couleurs écran tactile |
| Dimension du plateau | 1250×1000 mm |
| Dimensions de colis | 1250×1500×613 mm |
| Masse nette | 530 kg |
| Masse nette | 530 kg |
| Masse brute | 665 kg |
| Masse brute | 665 kg |
| Vitesse recommandée de l'entrée du poids sur le plateau | 0,3 m/min |
| Vitesse maximale de l'entrée du poids sur le plateau | 0,6 m/min |
| Interface de Communication | |
| Interface de Communication | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Conditions environnementales | |
| Température du travail | +15 – +30 °C |
| Vitesse de changements de température de travail | ±1 °C / 12 h |
| Humidité relative d'air | 40% – 60% |
| Vitesse de changements d'humidité relative d'air | ±5% / 4 h |

Répétabilité est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe F2.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires

Tag RFID
 Modules complémentaires
 Écran de protection anti-poussière
 Lecteurs de code-barres
 THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales

Câbles RS 232, RS 485
 Imprimante de tickets de caisse
 Supports, Statifs, bras-supports
 Lecteur d'empreintes digitales

Software

• RAD Key [WX-010-0005]
 • Système RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensions d'appareil



| Type | A1 | A2 | H |
|----------------|------|------|-----|
| HRP 200.5Y.KO | 809 | 600 | 162 |
| HRP 500.5Y.KO | 809 | 600 | 162 |
| HRP 1000.5Y.KO | 1011 | 800 | 182 |
| HRP 1500.5Y.KO | 1250 | 1000 | 235 |
| HRP 2000.5Y.KO | 1250 | 1000 | 235 |

Dimensions in mm