




More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZE3

Comparteur de masse HRP 2000.5Y.KO

WL-414-0028



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
F2 Plage d'étalonnage	2000 kg
M1 Plage d'étalonnage	500 – 2000 kg
M2 Plage d'étalonnage	200 – 2000 kg
Capacité maximale [Max]	2100 kg
Précision de lecture [d]	2 g
Répétabilité standard [5% Max]	2,5 g
Répétabilité standard [Max]	5 g
Répétabilité admissible	10 g
Linéarité	±100 g
Excentricité (pour la charge examinée)	1d / 1 mm
Étendue d'équilibrage électrique	0 – +2100 kg
Temps de stabilisation	10 s
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile

Paramètres physiques	
Dimension du plateau	1250×1000 mm
Dimensions de colis L x P x H	1250×1500×613 mm
Masse nette	530 kg
Masse nette	530 kg
Masse brute	665 kg
Masse brute	665 kg
Vitesse recommandée de l'entrée du poids sur le plateau	0,3 m/min
Vitesse maximale de l'entrée du poids sur le plateau	0,6 m/min
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 – +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±1 °C / 12 h
Humidité relative d'air	40% – 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5% / 4 h

Répétabilité est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe F2.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires (Additional Fee)

Tag RFID
Modules complémentaires
Écran de protection anti-poussière
Lecteurs de code-barres
THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales


Câbles RS 232, RS 485
Imprimante de tickets de caisse
Supports, Statifs, bras-supports
Lecteur d'empreintes digitales

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Système RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensions d'appareil L x P x H



Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm