

# HRP 2000.5Y.KO 手動マスコンパレータ

WL-414-0028





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### データシート

計測パラメータ	
F2 校正範囲	2000 kg
M1 校正範囲	500 – 2000 kg
M2 校正範囲	200 – 2000 kg
最大ひょう量 [Max]	2100 kg
最小表示 [d]	2 g
標準繰り返し性 [5% Max]	2,5 g
標準繰り返し性 [Max]	5 g
許容繰り返し性	10 g
直線性	±100 g
偏置(試験荷重)	1d / 1 mm
電気補償範囲	0 - +2100 kg
安定化時間	10 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" セル サンプル 赤外線式

物理的パラメータ			
計量皿寸法	1250×1000 mm		
梱包寸法 幅x奥行x高さ	1250×1500×613 mm		
正味重量	530 kg		
正味重量	530 kg		
総重量	665 kg		
総重量	665 kg		
推奨負荷速度	0,3 m/min		
最大許容負荷速度	0,6 m/min		
通信インターフェース			
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot		
環境条件			
動作温度	+15 - +30 °C		
動作温度変化率	±1 °C / 12 h		
相対湿度	40% - 60%		
相対湿度変化率	±5% / 4 h		

 $<sup>\</sup>mbox{\ensuremath{^{\star}}}\mbox{\ensuremath{Wi-Fi}}\mbox{\ensuremath{^{\otimes}}}\mbox{\ensuremath{Billiance}}.$ 




### アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ 追加モジュール 天秤用保護カバー バーコードスキャナ THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター RS 232、RS 485 ケーブル レシートプリンタ スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット 指紋リーダー

#### ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- ・RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



Туре	A1	A2	Н
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm