

# HRP 2000.5Y.KO 手動マスコンパレータ

WL-414-0028





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### データシート

| 計測パラメータ          |                        |
|------------------|------------------------|
| F2 校正範囲          | 2000 kg                |
| M1 校正範囲          | 500 – 2000 kg          |
| M2 校正範囲          | 200 – 2000 kg          |
| 最大ひょう量 [Max]     | 2100 kg                |
| 最小表示 [d]         | 2 g                    |
| 標準繰り返し性 [5% Max] | 2,5 g                  |
| 標準繰り返し性 [Max]    | 5 g                    |
| 許容繰り返し性          | 10 g                   |
| 直線性              | ±100 g                 |
| 偏置(試験荷重)         | 1d / 1 mm              |
| 電気補償範囲           | 0 - +2100 kg           |
| 安定化時間            | 10 s                   |
| 調整               | 外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター) |
|                  |                        |
| 物理的パラメータ         |                        |
| ディスプレイ           | 10" セル サンプル 赤外線式       |

| 物理的パラメータ     |   |  |  |
|--------------|---|--|--|
| 計量皿寸法        | 1250×1000 mm  |  |  |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 1250×1500×613 mm  |  |  |
| 正味重量         | 530 kg  |  |  |
| 正味重量         | 530 kg  |  |  |
| 総重量          | 665 kg  |  |  |
| 総重量          | 665 kg  |  |  |
| 推奨負荷速度       | 0,3 m/min   |  |  |
| 最大許容負荷速度     | 0,6 m/min   |  |  |
| 通信インターフェース   |   |  |  |
| 通信インターフェース   | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |  |  |
| 環境条件         |   |  |  |
| 動作温度         | +15 - +30 °C  |  |  |
| 動作温度変化率      | ±1 °C / 12 h  |  |  |
| 相対湿度         | 40% - 60%   |  |  |
| 相対湿度変化率      | ±5% / 4 h   |  |  |
|              |   |  |  |

 $<sup>\</sup>mbox{\ensuremath{^{\star}}}\mbox{\ensuremath{Wi-Fi}}\mbox{\ensuremath{^{\otimes}}}\mbox{\ensuremath{Billiance}}.$ 




### アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ 追加モジュール 天秤用保護カバー バーコードスキャナ THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター RS 232、RS 485 ケーブル レシートプリンタ スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット 指紋リーダー

#### ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- ・RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



| Туре           | A1   | A2   | Н   |
|----------------|------|------|-----|
| HRP 200.5Y.KO  | 809  | 600  | 162 |
| HRP 500.5Y.KO  | 809  | 600  | 162 |
| HRP 1000.5Y.KO | 1011 | 800  | 182 |
| HRP 1500.5Y.KO | 1250 | 1000 | 235 |
| HRP 2000.5Y.KO | 1250 | 1000 | 235 |

Dimensions in mm