

## PL 3/6/D2 プラットフォーム wx-009-1002





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート


計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	3 / 6 kg
最小表示 [d]	2 g
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	自動
計量皿の材質	いいえ AISI304
物理的パラメータ	
計量皿寸法	195×195 mm
梱包寸法幅x奥行x高さ	530×310×150 mm
正味重量	2,7 kg
総重量	3,6 kg




## アクセサリ (Additional Fee)

PGC用CY10スケール PUE CY10 計量ターミナル CY10 多機能はかり PUE 5 計量ターミナル CY10 上皿天秤 PUE C32 計量ターミナル PUE 7.1 計量ターミナル PUE HX7 計量ターミナル PUE HY10 計量ターミナル RS 232 - USB コンバータ


## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ
















PL/HR



PLC/C2 PLC/C3

Platform type	A1	A2	Н
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm