



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,ZEA](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,ZEA)

## PL 3/6/D2 プラットフォーム

WX-009-1002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	3 / 6 kg
最小表示 [d]	2 g
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	自動
計量皿の材質	いいえ AISI304
物理的パラメータ	
計量皿寸法	195×195 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	530×310×150 mm
正味重量	2,7 kg
総重量	3,6 kg




# アクセサリ (Additional Fee)


PGC用CY10スケール  
PUE CY10 計量ターミナル  
CY10 多機能はかり  
PUE 5 計量ターミナル  
CY10 上皿天秤

PUE C32 計量ターミナル  
PUE 7.1 計量ターミナル  
PUE HX7 計量ターミナル  
PUE HY10 計量ターミナル  
RS 232 – USB コンバータ


## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ




PL/D2



PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3



PL/H  
PLC/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm