




More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZEZ](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZEZ)

# Plateforme PL/4/3000/H9

WX-009-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	3000 kg
Précision de lecture [d]	1 kg
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 69
Construction	Acier inoxydable AISI304
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	1500×1500 mm
Hauteur de plate-forme de balance	111 mm

**Précision de lecture** - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.





## Accessoires (Additional Fee)

Terminal de pesage PUE 5  
Terminal de pesage PUE HX7  
Terminal de pesage PUE 7.1

Terminal de pesage PUE HY10  
Cadre pour enfoncer la balance dans le sol


# Dimensions d'appareil L x P x H




Platform	A	B	H
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm



## PLC/4/C



PL/4/H6/Z  
PL/4/H7/Z  
PL/4/H8/Z





PL/4/H8/9/Z  
PL/4/H9/Z  
PL/4/H10/Z



Platform	A	B	H
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

## PL/4/H



Platform	A	B	H
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

## PL/4/H/Z