



# C315.60/150.OK-1 パーソナルスケール

WM-004-1029

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,ZLF](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,ZLF)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	60 / 150 kg
最小表示 [d]	20 / 50 g
風袋範囲	-150 kg
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (バックライト付き)
ケーブル長	2,5 m
梱包寸法 幅x奥行x高さ	500x420x160 mm
正味重量	4,85 kg

物理的パラメータ	
総重量	5,85 kg
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
電气的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz + バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	まで 8 時間
環境条件	
動作温度	0 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 結露なし



Additional fee for verification

## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
シガーライターソケット電源ケーブル  
ディスプレイ  
RS 232、RS 485 ケーブル


RS 232 – イーサネットコンバータ  
RS 232 – USB コンバータ  
RS 232 – RS 485 コンバータ  
レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)



• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]




# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



C315.OW



C315.OR



C315.OK