



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,ZQ6](https://mirror.radwag.com/br/info,w1,ZQ6)

# Plataforma multifuncional HX7.30.H3/5

WP-122-0019



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos                         |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Capacidade máxima [máx]                         | 30 kg               |
| Carga mínima                                    | 200 g               |
| Resolução [d]                                   | 10 g                |
| Unidade de verificação [e]                      | 10 g                |
| Faixa de tara                                   | -30 kg              |
| Resolução máxima para plataforma não verificada | 1 g                 |
| Classe OIML                                     | III                 |
| Parâmetros físicos                              |                     |
| Display                                         | 7" gráfico colorida |

| Parâmetros físicos               |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensões até prato de pesagem   | 400×600 mm                                                                                                                                                   |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 490×680×450 mm                                                                                                                                               |
| Peso líquido                     | 22 kg                                                                                                                                                        |
| Peso bruto                       | 26,3 kg                                                                                                                                                      |
| Construção                       |                                                                                                                                                              |
| Classe de proteção               | IP 66 / 67 construção, IP 66 / 67 terminal                                                                                                                   |
| Teclado numérico                 | membrana                                                                                                                                                     |
| Construção                       | aço inoxidável AISI304                                                                                                                                       |
| Material até prato de pesagem    | aço inoxidável AISI304                                                                                                                                       |
| Interface de comunicação         |                                                                                                                                                              |
| Interface de comunicação         | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU                                                                                                                |
| Interfaces opcionais             | USB (M12 4P), Ethernet, módulo RS485, módulo RS232, módulo Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 ENTRADAS, 12 SAÍDAS, 4-20mA, 0-10V |
| Parâmetros elétricos             |                                                                                                                                                              |
| Fonte de alimentação             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                      |
| Consumo de energia máx.          | 25 W                                                                                                                                                         |
| Fonte de alimentação opcional    | 12 – 24 V DC                                                                                                                                                 |
| Condições ambientais             |                                                                                                                                                              |
| Temperatura de operação          | -10 – +40 °C                                                                                                                                                 |
| Temperatura de armazenamento     | -10 – +50 °C                                                                                                                                                 |
| Umidade relativa                 | 10% – 80% RH sem condensação                                                                                                                                 |
| Indicador                        | PUE HX7                                                                                                                                                      |
| Número de botões                 | 22                                                                                                                                                           |
| Características de uso           |                                                                                                                                                              |
| Número máximo de plataformas     | 2                                                                                                                                                            |



Additional fee for verification



## Acessórios (Additional Fee)

Unidade de loop de corrente AP2-3  
 !Mesa de rolos  
 Mesas antivibração  
 Displays  
 Adaptadores de energia  
 Cabo USB (plataforma - impressora)  
 Cabos IN/OUT



!Leitores de código de barras  
 RS 232, RS 485 cabos  
 Impressoras de etiquetas  
 Teclado, interruptores externos  
 Impressora de recibos  
 RS 232 – Conversor USB

## Software (Additional Fee)

• E2R Pesagem [WX-010-0099]  
 • Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]  
 • R-Lab [WX-010-0080]



• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Leitor Alibi [WX-010-0114]  
 • RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Dimensões do dispositivo L x P x A



H Platform

|          | A1  | A2  | H     |
|----------|-----|-----|-------|
| HX7.H1   | 200 | 150 | 85±3  |
| HX7.H2   | 250 | 300 | 103±3 |
| HX7.H3   | 410 | 410 | 98±2  |
| HX7.H4   | 500 | 500 | 155±5 |
| HX7.H3/5 | 400 | 600 | 155±5 |
| HX7.H5   | 600 | 600 | 155±5 |
| HX7.H6   | 800 | 800 | 135±5 |



PUE HX7