



Comparatore di massa WAY 200.5Y.KO

WL-406-0040

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,ZQA



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Campo di calibrazione E1	5 – 200 g
Campo di calibrazione E2	100 mg – 200 g
Campo di calibrazione F1	1 mg – 200 g
Campo di calibrazione F2	1 mg – 200 g
Campo di calibrazione M1	1 mg – 200 g
Campo di calibrazione M2	1 mg – 200 g
Portata massima [Max]	210 g
Divisione [d]	0,001 mg
Ripetibilità standard [5% Max]	3 µg
Ripetibilità standard [Max]	4 µg
Ripetibilità consentita	6 µg
Carico decentrato (verifica)	0 mg*
Intervallo di compensazione elettrica	-1 g – +10 g
Tempo di stabilizzazione	30 s
Calibrazione	internal (automatic)

Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	ø40 mm
Dimensioni del sistema di pesatura	385×217×525 mm
Controlling device dimensions	249×170×72 mm
Anti-draft chamber dimensions	560×565×340 mm
Dimensioni del pacco	945×820×1260 mm
Chamber packaging size	860×830×840 mm
Peso net	22,5 kg
Peso lordo	32,5 kg
Peso supplementare interno	automatic
Peso supplementare esterno	10 g

Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Velocità di variazione della temperatura	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidità relativa	40% – 60%
Velocità di variazione della umidità relativa	±3% / 4 h

La ripetibilità è espressa come deviazione standard calcolata per 6 cicli di misurazione ABBA, determinata sperimentalmente nelle condizioni ambientali specificate nel documento OIML R111 (Tabella C.1) per la calibrazione di standard di Classe E1.

Eccentricità (con carico di prova) - piatto sospeso autocentrante (disponibile come opzione): 0 mg.

* **Eccentricità (con carico di prova):** 1d / mm.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)

Tag RFID	stampanti per etichette
Tavoli antivibranti	THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali
Moduli aggiuntivi	Stampanti di ricevuta
Capottina protettiva per bilance	Letto di impronte digitali
Letto di codici a barre	Cavo seriale RS 232, RS 485
Cavo seriale RS 232, RS 485	Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]


Device dimensions




WAY 5.5Y.KO



WAY 100.5Y.KO



WAY 1200.5Y.KO



WAY 5100.5Y.KO