



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,ZQA](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,ZQA)

# Komparator masy WAY 200.5Y.KO

WL-406-0040



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
E1 zakres kalibracji	5 – 200 g
E2 zakres kalibracji	100 mg – 200 g
F1 zakres kalibracji	1 mg – 200 g
F2 zakres kalibracji	1 mg – 200 g
M1 zakres kalibracji	1 mg – 200 g
M2 zakres kalibracji	1 mg – 200 g
Obciążenie maksymalne [Max]	210 g
Dokładność odczytu [d]	0,001 mg
Powtarzalność standardowa [Max]	4 µg
Powtarzalność standardowa [5% Max]	3 µg
Powtarzalność dopuszczalna	6 µg
Liniowość	±10 µg
Niecentryczność (przy obciążeniu badanym)	0 mg*
Zakres równoważenia elektrycznego	-1 g – +10 g
Czas stabilizacji	30 s

Parametry metrologiczne	
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiar szalki	∅40 mm
Wymiary jednostki ważącej	385×203×525 mm
Wymiary głowicy odczytowej	249×170×72 mm
Wymiar szafki przeciwpodmuchowej	560×565×340 mm
Wymiary opakowania S x G x W	945×820×1260 mm
Wymiary opakowania osłony	860×830×840 mm
Masa netto	22,5 kg
Masa brutto	32,5 kg
Konstrukcja	
Odważniki balastowe	wewnętrzne (automatyczne)
Odważniki balastowe zewnętrzne	10 g
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+15 – +30 °C
Szybkość zmian temperatury pracy	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Wilgotność względna powietrza	40% – 60%
Szybkość zmian wilgotności względnej powietrza	±3% / 4 h

**Powtarzalność** jest wyrażona jako odchylenie standardowe obliczone dla 6 cykli pomiarowych ABBA, wyznaczonych doświadczalnie w warunkach środowiskowych określonych w dokumencie OIML R111 (Tabela C.1) dla wzorcowania wzorców klasy E1.

**Niecentryczność (przy obciążeniu badanym)** – szalka wisząca samocentrująca (dostępna jako opcja): 0 mg.

\* **Niecentryczność (przy obciążeniu badanym)**: 1d / mm.

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Tagi RFID  
 Stoły antywibracyjne  
 Moduły dodatkowe  
 Osłonki ochronne do wag  
 Skanery kodów kreskowych  
 Przewody RS 232, RS 485


Drukarki etykiet  
 System THBR 2.0 - Monitoring warunków środowiskowych  
 Drukarki paragonowe  
 Czytnik linii papilarnych  
 Przewody RS 232 (waga – drukarka)

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)


• RAD Key [WX-010-0005]

• System RMCS [WX-010-0048]


## Wymiary urządzenia S x G x W




WAY 5.5Y.KO




WAY 100.5Y.KO



WAY 1.5Y.KO  
WAY 2.5Y.KO  
WAY 200.5Y.KO  
WAY 500.5Y.KO



WAY 1200.5Y.KO



WAY 5100.5Y.KO