



Bilancia CY10.3/6.F1.K.M3.CPC


WK-312-1011

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,ZRU



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|-----------|
| Portata massima [Max] | 3 / 6 kg |
| Portata minima [Min] | 20 / 40 g |
| Divisione [d] | 1 / 2 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 1 / 2 g |
| Campo di tara | -6 kg |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Calibrazione | external |

| Parametri metrologici | |
|--------------------------------|--|
| Classe OIML | III |
| Parametri fisici | |
| Sistema di livellamento | manual |
| Display | 10" graphic colour touchscreen |
| Lunghezza del cavo | 1 m |
| Dimensione piatto | 300×300 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 500×390×410 mm |
| Peso net | 6,3 kg |
| Peso lordo | 7,1 kg |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 43 |
| Struttura | steel + ABS |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 – +70 °C |
| Multi scala | YES |
| Caratteristiche operative | |
| Numero massimo di piattaforme | max.2 |

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accessori (Additional Fee)

MediaBox
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
 Tag RFID
 Alimentatore
 Moduli aggiuntivi della piattaforma
 Moduli aggiuntivi
 Piattaforme con struttura in materiale plastico
 Capottina protettiva per bilance

Letture di codici a barre
 stampanti per etichette
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Lettore di impronte digitali
 RS 232 – USB Converter
 Stampanti di ricevuta

Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Device dimensions L x P x A

