

# Bilancia CY10.3/6.F1.K.M3.CPC

WK-312-1011





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### **Funzioni**



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

### **Specifiche**

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	3 / 6 kg
Portata minima [Min]	20 / 40 g
Divisione [d]	1/2g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	1/2g
Campo di tara	-6 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	external

Parametri metrologici	
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Lunghezza del cavo	1 m
Dimensione piatto	300×300 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	500×390×410 mm
Peso net	6,3 kg
Peso lordo	7,1 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 - +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 - +70 °C
Multi scala	YES
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	max.2

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

\*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

<sup>\*</sup> Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



### **Accessori (Additional Fee)**

MediaBox

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere Tag RFID Alimentatore Moduli aggiuntivi della piattaforma Moduli aggiuntivi Piattaforme con struttura in materiale plastico Capottina protettiva per bilance Lettore di codici a barre stampanti per etichette Cavo seriale RS 232, RS 485 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio Lettore di impronte digitali RS 232 – USB Converter Stampanti di ricevuta

#### **Software (Additional Fee)**

• E2R Weighing [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

## Device dimensions L x P x A

