



More information on the website  
mirror.radwag.com/ja/info,w1,ZRU

# CY10.3/6.F1.K.M3.PGC はかり

WK-312-1011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

## データシート

### 計測パラメータ

|              |             |
|--------------|-------------|
| 最大ひょう量 [Max] | 3 / 6 kg    |
| 最小荷重         | 20 / 40 g   |
| 最小表示 [d]     | 1 / 2 g     |
| 法定計量時の単位 [e] | 1 / 2 g     |
| 風袋範囲         | -6 kg       |
| 安定化時間        | 2 s         |
| 調整           | ワイヤー + シールド |

| 計測パラメータ      |                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OIMLクラス      | III                                                                                                                                          |
| 物理的パラメータ     |                                                                                                                                              |
| レベリングシステム    | 手動                                                                                                                                           |
| ディスプレイ       | 10" セル ワイヤー 赤外線式                                                                                                                             |
| ケーブル長        | 1 m                                                                                                                                          |
| 計量皿寸法        | 300×300 mm                                                                                                                                   |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 500×390×410 mm                                                                                                                               |
| 正味重量         | 6,3 kg                                                                                                                                       |
| 総重量          | 7,1 kg                                                                                                                                       |
| 工事中          |                                                                                                                                              |
| 保護クラス        | IP 43                                                                                                                                        |
| ハウジング        | ステンレススチール、カーボンファイバー + ABS                                                                                                                    |
| 通信インターフェース   |                                                                                                                                              |
| 通信インターフェース   | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot                                                                                |
| 電氣的パラメータ     |                                                                                                                                              |
| 電源           | 校正用テーブル,<br>防振台,<br>水温測定用プローブ,<br>排水用シンク,<br>アームレスト,<br>排水容器: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>マイクロ天秤: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| 環境条件         |                                                                                                                                              |
| 動作温度         | -10 – +40 °C                                                                                                                                 |
| 保管温度         | -25 – +70 °C                                                                                                                                 |
| 複数レンジ        | ワイヤレスターミナル                                                                                                                                   |
| 使用上の特徴       |                                                                                                                                              |
| プラットフォームの最大数 | max.2                                                                                                                                        |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス  
軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム  
RFIDタグ  
電源アダプタ  
追加計量プラットフォームモジュール  
追加モジュール  
プラスチックケース製のプラットフォーム  
天秤用保護カバー

バーコードスキャナ  
ラベルプリンタ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
指紋リーダー  
RS 232 – USB コンバータ  
レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing ( 計量 ) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

