



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,ZTK](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,ZTK)

# TMX19C.60.C2.K 多機能ばかり

WP-118-0051



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## データシート

### 計測パラメータ

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 最大ひょう量 [Max]       | 60 kg  |
| 最小荷重               | 400 g  |
| 最小表示 [d]           | 20 g   |
| 法定計量時の単位 [e]       | 20 g   |
| 風袋範囲               | -60 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性 (目量) | 2 g    |
| OIMLクラス            | III    |

### 物理的パラメータ

|        |                 |
|--------|-----------------|
| ディスプレイ | 19" セルワイヤー 赤外線式 |
|--------|-----------------|

| 物理的パラメータ       |  |
|----------------|--|
| ケーブル長          | 2,5 m  |
| 計量皿寸法          | 400×500 mm   |
| 制御デバイスの寸法      | 590×430×240 mm   |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ   | 620×720×450 mm   |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ   | 620×720×450 mm   |
| 工事中            |  |
| 保護クラス          | IP 65 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形   |
| 通信インターフェース     |  |
| 通信インターフェース     | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 入力), Profibus DP (SLAバッテリー内蔵の電源ケーブル), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×個 M12 8P およびバッテリー 2×フォトアイソレーション入力)<br>正味 - .ICモデルのみ、GLPレポート、外部質量標準 - max. 3<br>お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ、排水容器 |
| オプションのインターフェース |  |
| 電気的パラメータ       |  |
| 電源             | 100 - 240 V AC 50/60 Hz  |
| 消費電力           | 45 W   |
| 環境条件           |  |
| 動作温度           | 0 - +40 °C   |
| 相対湿度           | 10% - 85% RH 温度における  |
| コンポーネントとソフトウェア |  |
| オペレーティングシステム   | Microsoft Windows 11 IoT   |



Additional fee for verification

## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
トランスポンダー式カードリーダー  
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)  
ディスプレイ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
バーコードスキャナ

ラベルプリンタ  
追加計量プラットフォームモジュール  
USBアダプタ  
レシートプリンタ  
USB cable (はかり - プリンタ)  
RS 232 - USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• Label Editor R02 [WX-010-0094]