



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZUH](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZUH)

# Plateforme PL/4/600/H6/Z

WX-009-0072



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	600 kg
Précision de lecture [d]	200 g
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 69
Construction	Acier inoxydable AISI304
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	800×800 mm
Hauteur de plate-forme de balance	88 mm
Dimensions de colis	1000×1000×530 mm

**Précision de lecture** - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.



## Accessoires (Additional Fee)

Terminal de pesage PUE 5  
Terminal de pesage PUE 7.1

Terminal de pesage PUE HX7  
Terminal de pesage PUE HY10

## Dimensions d'appareil



Platform	A	B	H
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm

PLC/4/C



PL/4/H6/Z  
 PL/4/H7/Z  
 PL/4/H8/Z



PL/4/H8/9/Z  
 PL/4/H9/Z  
 PL/4/H10/Z



Platform	A	B	H
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H



Platform	A	B	H
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H/Z