

Dlaczego warto? wybrać wägosuszarki



radwag.com

13 powodów, dla których warto wybrać wagosuszarki

Kiedy zastanawiasz się, jaką wagosuszarkę wybrać, tak naprawdę szukasz czegoś więcej niż optymalnego sprzętu laboratoryjnego. Szukasz środka, który doprowadzi Cię do celu. **Celem Twojej pracy jest maksymalna precyzja prowadzonych analiz.** Wagosuszarki RADWAG to urządzenia, które łączą w sobie najbardziej zaawansowaną technologię, wieloletnie doświadczenie twórców i najwyższe standardy jakości.

Nasze wagosuszarki zostały zaprojektowane i wyprodukowane przez ekspertów z firmy RADWAG – lidera w dziedzinie technologii ważenia. To nie tylko producent – **to specjalistyczne centrum innowacji**, które koncentruje się na tworzeniu i udoskonalaniu urządzeń ważących. Dzięki temu wszystkie nasze produkty, w tym wagosuszarki, wyróżnia niepowtarzalna dokładność i niezawodność działania.

RADWAG posiada własny, rozbudowany dział badawczo-rozwojowy i nowoczesne zaplecze produkcyjne. To właśnie tu powstaje od podstaw autorskie oprogramowanie i specjalistyczna elektronika, które są sercem naszych urządzeń. Dzięki temu **mamy pełną kontrolę nad każdym etapem produkcji** – od projektu, przez testy, aż po końcowy etap montażu.

To właśnie ta wewnętrzna spójność i integracja procesów pozwala nam zapewnić najwyższą jakość, poszukiwaną przez klientów niezawodność i zgodność z międzynarodowymi standardami. Kiedy wybierasz wagosuszarki RADWAG, zyskujesz pewność, że Twoje urządzenie zostało stworzone z myślą o **długotrwałej eksploatacji i bezbłędnej pracy** nawet w najbardziej wymagających warunkach laboratoryjnych.




Zobacz wszystkie Wagosuszarki na radwag.com



1

Precyzja pomiaru**Dokładność, na której możesz polegać**





Wagosuszarki RADWAG gwarantują największą dokładność pomiarów wilgotności dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii wagowych i suszenia. Nasze rozwiązania minimalizują błędy pomiarowe, co ma ogromne znaczenie w branżach, w których nawet najmniejsze odchylenia mogą wpływać na jakość produktu końcowego. Dzięki temu możesz mieć pewność, że wyniki Twoich analiz są wiarygodne i powtarzalne.



2

Szybkość analizy**Efektywność, która oszczędza czas i pieniądze**

Innowacyjne mechanizmy suszenia i zoptymalizowane algorytmy pomiarowe znacząco skracają czas potrzebny na wykonanie analizy wilgotności. To z kolei przekłada się na wzrost efektywności pracy w laboratorium i możliwość przeprowadzania większej liczby badań w krótszym czasie. To oznacza, że Twoje procesy badawcze i produkcyjne mogą działać szybciej i sprawniej.



3


Intuicyjna obsługa**Ergonomia pracy i minimalizacja błędów**

Nasze wagosuszarki zostały wyposażone w przejrzysty, przyjazny dla użytkownika interfejs i proste w obsłudze menu; nawet osoby bez specjalistycznego przygotowania mogą szybko nauczyć się korzystać z tych urządzeń. To skraca czas szkolenia pracowników i minimalizuje ryzyko błędów podczas eksploatacji.

4

Przejrzyste, konfigurowalne oprogramowanie**Elastyczność bez ograniczeń**

Nasze urządzenia posiadają otwarte, modyfikowalne oprogramowanie, które pozwala na dostosowanie trybów suszenia, tworzenie indywidualnych profili użytkowników i raportowanie bez dodatkowych opłat. Zyskujesz nieograniczoną swobodę i pełną kontrolę podczas codziennej pracy.



5

Wszechstronne zastosowanie Elastyczność dostosowana do potrzeb

Wagosuszarki RADWAG są niezastąpione w wielu branżach – od przemysłu spożywczego, gdzie kontrola wilgotności ma wpływ na smak i trwałość produktów, przez branżę farmaceutyczną, w której wymagana jest największa dokładność, aż po budownictwo i rolnictwo, gdzie wilgotność materiałów budowlanych i surowców ma ogromne znaczenie. Dzięki temu nasze urządzenia są uniwersalne i można je łatwo dostosować do różnych potrzeb.



6

Trwałość i niezawodność Jakość, która przetrwa lata

Urządzenia RADWAG są wykonane z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które zapewniają długą żywotność i stabilność pracy nawet w trudnych warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. Tym samym inwestycja w wagosuszarkę RADWAG to gwarancja długotrwałego użytkowania bez konieczności częstych napraw i przestojów.



7


Silna łączność i łatwa integracja Gotowość na Przemysł 4.0

Wagosuszarki RADWAG, nawet modele średniej klasy, zostały wyposażone standardowo w nowoczesne moduły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi®, Ethernet i USB. Dzięki temu eksport danych, integracja z systemami laboratoryjnymi oraz zdalne monitorowanie pracy urządzenia są niezwykle proste i wygodne.

8

Zgodność z normami Certyfikowana jakość

Nasze urządzenia spełniają międzynarodowe normy jakości, w tym między innymi ISO, GMP, GLP i 21 CFR Part 11 (dla wybranych modeli). Dzięki temu wagosuszarki RADWAG można bez obaw stosować w środowiskach podlegających ścisłej kontroli jakości i audytom, na przykład w przemyśle farmaceutycznym czy spożywczym.






9

Wsparcie techniczne i serwis Zawsze blisko użytkownika


Zapewniamy pełne wsparcie posprzedażowe obejmujące profesjonalny serwis, szybkie naprawy i dostęp do części zamiennych. Nasz zespół ekspertów służy pomocą na każdym etapie użytkowania wagosuszarek – od instalacji po okresowe przeglądy i aktualizacje oprogramowania.



10

Najwyższa jakość w przystępnej cenie Inwestycja, która się opłaca

Wagosuszarki RADWAG łączą w sobie funkcjonalność i trwałość na poziomie sprzętu premium, a przy tym oferują konkurencyjne ceny. To optymalne rozwiązanie dla laboratoriów i przedsiębiorstw, które dbają o swój budżet, ale nie chcą rezygnować z jakości i niezawodności.



11

100 % Europejska jakość Produkcja pod pełną kontrolą

Wszystkie wagosuszarki RADWAG są projektowane i produkowane w Europie, z zachowaniem pełnej kontroli jakości i transparentności procesów produkcyjnych. Nie zlecamy produkcji na zewnątrz, co gwarantuje pełną identyfikowalność komponentów i najwyższe standardy wykonania.

12

Mniej marketingu a więcej inżynierii Skupienie na realnych potrzebach

RADWAG koncentruje się na rozwijaniu technologii i inżynierii precyzyjnej. Inwestujemy przede wszystkim w jakość i innowacje, a nie w efekciarską kampanię marketingową. To podejście pozwala nam dostarczać niezawodne urządzenia o doskonałych parametrach w uczciwej, konkurencyjnej cenie.

13

Szersza gama modeli**Technologia dopasowana do Twoich potrzeb**

RADWAG posiada jedną z najbogatszych ofert wagosuszarek na rynku. W naszym portfolio znajdziesz modele, które wykorzystują różne technologie suszenia – od podczerwieni, przez halogen, aż po suszenie mikrofalowe. Pozwala to na idealne dopasowanie urządzenia do specyfiki konkretnego zastosowania i rodzaju analizowanych próbek.

**MA X7****MA 5Y****MA R**

	MA 5Y	MA X7	MA R
Obciążenie maksymalne [Max]	50 – 210 g	50 – 210 g	50 – 210 g
Dokładność odczytu [d]	0.1 – 1 mg	0.1 – 1 mg	0.1 – 1 mg
Adiustacja	wewnętrzna, zewnętrzna	wewnętrzna, zewnętrzna	zewnętrzna
Element grzewczy	IR promiennik, halogen, grzałka metalowa	IR promiennik, halogen, grzałka metalowa	IR promiennik, halogen, grzałka metalowa
Dokładność odczytu wilgotności	0.001 – 0.0001 %	0.001 – 0.0001 %	0.001 – 0.0001 %
Zakres temperatury suszenia	160 °C, 250 °C	160 °C, 250 °C	160 °C, 250 °C
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy	7" graficzny kolorowy dotykowy	5,3" LCD (z podświetleniem)



PMV 5Y

PMV 5Y	
Obciążenie maksymalne [Max]	50
Dokładność odczytu [d]	0.1 mg
Adiustacja	zewnętrzna
Dokładność odczytu wilgotności	0.0001 %
Element grzewczy	Emiter mikrofal
Moc elementu grzewczego	800 W
Wyświetlacz	10" colour touchscreen
Interfejsy komunikacyjne	USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, RS232, Wi-Fi®, Hotspot

Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi Alliance®.

Zobacz wszystkie Wagosuszarki
na [radwag.com](https://www.radwag.com)



