

10,1" ekran dotykowy
Kompleksowa personalizacja ekranu
Zdalna konfiguracja ustawień terminala



www.radwag.pl

HY10

Zaawansowany
terminal wagowy

DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

HY10

Jakość i precyzja w trudnych środowiskach pracy Adaptacja do wymagań procesu produkcyjnego



WYSOKI STOPIEŃ OCHRONY

Szczelna, nierdzewna obudowa zapewniająca bezproblemowe działanie terminala w warunkach o wysokiej wilgotności i dużym zapyleniu.



WYŚWIETLACZ 10,1 CALA

Duży, 10,1 calowy kolorowy wyświetlacz pojemnościowy o rozdzielczości 1024×600 pikseli zapewniający doskonałą ergonomię pracy.



KREATOR WYGLĄDU

Kompleksowa personalizacja dzięki możliwości zastosowania własnego wyglądu oraz funkcjonalności menu.



Terminal wagowy HY10 posiada bazę grafik, które mogą być podporządkowywane do ważonych produktów.

Pełna personalizacja ekranu

Ekran terminala HY10 może zostać samodzielnie zaprojektowany przez użytkownika i dostosowany do specyficznych wymagań każdego procesu produkcyjnego.

Kreator procesów produkcyjnych

Funkcja „Procesy Identyfikacji” pozwala ściśle określić przebieg procesu wagowego i krok po kroku kierować pracą operatora terminala, aby nie został pominięty żaden element procesu ważenia.

Zdalna konfiguracja

Nowatorskie rozwiązanie konfiguracji zdalnej, pozwala na zarządzanie ustawieniami terminala HY10 z dowolnego miejsca na świecie. Połączenie z terminalem jest realizowane przez internet za pomocą programu komputerowego „Edytor Parametrów”.

Aplikacje na miarę wymagań przemysłu

Oprogramowanie terminala HY10 umożliwia wykorzystanie go do większości zastosowań przemysłowych, jak np. etykietowanie, dozowanie, liczenie sztuk, recepturowanie, kontrola towarów paczkowanych (KTP), statystyczna kontrola jakości.

Niezawodność i higiena w trudnych warunkach

Konstrukcja ze stali nierdzewnej i wysoki stopień ochrony IP68/69 umożliwiają pracę terminala w trudnych warunkach przemysłowych oraz spełniają wysokie standardy higieny, wymagane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Zarządzanie systemami wieloplatformowymi

Terminal wagowy HY10 może zostać rozbudowany do obsługi 6 platform wagowych. Współpracuje z platformami tensometrycznymi, magnetoelektrycznymi. Umożliwia też podłączenie do niego wag laboratoryjnych oraz modułów wagowych.

Bazy danych z łatwością archiwizacji

Obszerna baza danych terminala HY10 umożliwia archiwizację wyników pracy i raportów okresowych, wymianę danych pomiędzy terminalami oraz ich łatwy import i eksport.



Wyświetlacz	kolorowy 10,1 cala z panelem dotykowym
Stopień ochrony	IP68/69
Obudowa	Stal nierdzewna
Ilość platform wagowych	standardowo 1, opcjonalnie do 6
System	Microsoft Windows 7 Embedded Compact
Pamięć	256 MB DDR2, 8 GB - karta microSD
Procesor	Dwurdzeniowy 1 GHz
Komunikacja	2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4×IN, 4×OUT, Modbus
Opcje dodatkowe	12×IN, 12×OUT, Profibus, Wi-Fi, RS 232, RS 485, wyjścia analogowe: 4-20mA, 0-20mA, 0-10V